

RH ACTIV 300



Le RH Activ 300 est un siège s'adaptant à de nombreux secteurs d'activités tels que l'industrie, les laboratoires et les lignes de caisse. Son dossier unique est retractable et ajustable en fonction de l'utilisateur. Cet outil de travail complète la gamme RH Activ pour répondre aux besoins des différents utilisateurs.

ERGONOMIE

Le siège RH Activ est notre solution la plus complète dans l'aménagement des postes de travail techniques. Il vous permet d'être assis dans une position droite et de respirer, pour toujours plus de performance.

- Réglages de l'inclinaison de l'angle du dossier et de l'assise dissociés
- Pictogrammes sur les manettes de réglage. Simple et intuitif
- Le dossier et l'assise peuvent être changés facilement
- Un siège confortable et simple d'utilisation, il peut être utilisé pendant de longues heures
- Un siège sur mesure s'adaptant aux divers environnements techniques. Il dispose de deux assises, deux dossiers, cinq hauteurs d'assise, deux repose pieds, d'une assise adaptée aux caisses et d'un renforcement sur l'assise et sur le dossier pour des utilisations intensives

ENVIRONNEMENT

- Engagement de notre responsabilité en matière d'environnement (csr) - cycle de vie du produit ("du berceau au berceau")
- Le démontage du siège est facile et aucun produit chimique dangereux n'est utilisé
- Iso 14025 (epd)
- GREENGUARD GOLD

QUALITÉ

- Garantie 10 ans
- Flokk est certifié selon la norme :
 - ISO 9001
 - ISO 14001

Le RH Activ 300 est certifié selon les normes :

- EN 1335-1-2-3
- Ansi/Bifma

DESIGN

Les matériaux ont été sélectionnés pour vous offrir du confort et s'adapter aux formes de votre corps.

CLASSIFICATIONS AU FEU

Nos mousses et nos revêtements standard sont testés selon la norme BS/EN 1021-1&2 (cigarette & match). Les mousses et les revêtements répondant à la norme BS-5852 ignition source 5 (crib 5) sont disponibles sur demande. Veuillez contacter notre service client pour tout complément d'information.

ENTRETIEN

Passer l'aspirateur sur le siège avec une brosse adaptée et/ou nettoyer avec un chiffon blanc ou une éponge propre trempée dans de l'eau tiède propre, puis essorée. N'enlever aucune des protections en plastique et ne pas essayer d'ouvrir le mécanisme du siège. Contactez votre revendeur Flokk si vous avez besoin de réparations ou d'entretien sur le siège.

Veuillez consulter notre site internet pour les vidéos d'instruction : fr.flokk.com/rh



Normal use up to 9 hours/day

LES MODÈLES DISPONIBLES:



RH ACTIV 301
assise medium

RH ACTIV 302
assise large

RH ACTIV 303
assise caisse medium

DIMENSIONS	ACTIV 301	ACTIV 302	ACTIV 303
Profondeur d'assise totales	390-445 mm	420-475 mm	385-435 mm
Profondeur d'assise	430 mm	460 mm	428 mm
Largeur d'assise	440 mm	460 mm	450 mm
Hauteur d'assise-vérin standard	515-700 mm	515-700 mm	515-700 mm
Réglage de l'angle d'assise	-5° + 15°	-5° + 15°	-5° + 15°
Réglage du support lombaire au dessus de l'assise	170-253 mm	170-253 mm	170-253 mm
Hauteur du dossier	230 mm	230 mm	230 mm
Largeur du dossier	280 mm	280 mm	280 mm
Réglage de l'angle du dossier	10°	10°	10°
Diamètre de la base	590 mm	590 mm	590 mm

Toutes les parties métalliques sont en gris-foncé laqué (RAL 7024) et les parties en polypropylène sont en gris-foncé (MT11310)

OPTIONS		VÉRINS
1 Coussins remplaçables	6 Repose pieds 6F	A 455 - 590 mm
2 Renforcement en cuir à l'avant de l'assise et sur le haut du dossier	7 Patins 7K	D 515 - 700 mm
3 Piètement 5F diam 590 mm en aluminium poli	8 Roulettes moquette	
4 Piètement 5G, diam 630 mm, en aluminium noir laqué	9 Roulette 7H pour sol dur	
5 Piètement 5G, diam 630 mm, en aluminium poli	10 Roulettes avec blocage manuel	

Nous vous invitons à consulter notre tarif professionnel pour connaître l'ensemble des options

Le design et les informations techniques sur les sièges RH sont communiqués sur la base d'options standards. Votre siège, en fonction des options choisies, peut différer des modèles présentés.