



PERFORMANCE • DESIGNED FOR HUMAN

RH ACTIV

En RH stol är det perfekta arbetsverktyget, en stol som håller dig i en upprätt kroppshållning hela dagen, varje dag. En enkel inställning är allt som krävs för att anpassa din RH stol att passa din kropp. En RH stol bidrar till en upprätt ställning och ett aktivt sittande. Den ökar din effektivitet.

Om du söker efter en flexibel basstol som kan anpassas till olika personer i diverse arbetsmiljöer såsom produktion, lab, reception och kontor är RH Activ det naturliga valet. Stolen är lika skön som ergonomisk. RH Activ är enkel att använda och hjälper dig att prestera bättre på jobbet. RH Activ kan även beställas i ESD och Cleanroom utförande.

Ergonomi

Ger optimalt stöd i alla arbetspositioner så att du alltid sitter korrekt och andas ordentligt.

- Separat sits- och ryggjustering.
- Pictogram på alla spakar och reglage gör stolen enkel att använda och att förstå.
- Utbytbar sits och rygg, enkla att byta.
- En användarvänlig stol där du sitter bra både för korta såväl långa perioder.
- Kan skräddarsys till nästan alla uppgifter och miljöer. Två olika säten, två ryggar, fem gaspelare, extra förstärkt sits- och ryggklädsel, kassastol och fotring.

Kvalitet

- 10 års garanti

Flokk är certifierat enligt:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Activ är certifierad enligt:

- EN 1335-1-2-3
- Möbelfakta
- BS 5459
- IEC 61340 (ESD)
- ISO 1400 644-1 (Cleanroom)

Miljö

- Stödjer företags miljöprofil och trovärdighet (CSR) - Vagga till vagga
- Enkel att demontera och avger inga skadliga kemikalier.
- ISO 14025 (EPD)
- GREENGUARD GOLD

Design

Former, material och design uttrycker komfort för kroppen och dess välbefinnande.

Brandklassning

Skum och standard tyger är testade enl. BS/EN 1021-1& (cigarett & öppen låga). Skum och tyg enligt BS-5852 antändningskälla 5 (crib 5) kan levereras på begäran. Vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

Underhåll

Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med en ren, vit trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent vatten. Avlägsna inga plastlock och försök inte att öppna sitsmekanismen. Ta kontakt med din Flokk-återförsäljare om du har behov av service eller underhåll på stolen.

Gå in på se.flokk.com/rh för att se RH Activ insträllningsguide.





RH ACTIV 200



RH ACTIV 202



RH ACTIV 220



RH ACTIV 222

TILLGÄNGLIGA STOLSMODELLER:

RH ACTIV

- 200 – Medium rygg, medium sits
- 202 – Medium rygg, large sits
- 220 – Large rygg, medium sits
- 222 – Large rygg, large sits
- ESD
- ESD CLEANROOM
- CLEANROOM

MÅTT	ACTIV 200	ACTIV 202	ACTIV 220	ACTIV 222
Sittdjup	390-445 mm	420-475 mm	390-445 mm	420-475 mm
Sitsens djup	430 mm	460 mm	430 mm	460 mm
Sitsens bredd	440 mm	460 mm	440 mm	460 mm
Sitthöjd - standardgaspelare	392-522 mm	392-522 mm	392-522 mm	392-522 mm
Vinklinsbarhet sits	+6°-7°	+6°-7°	+6°-7°	+6°-7°
Sitthöjd - standardgaspelare	170-253 mm	170-253 mm	170-253 mm	170-253 mm
Svankstödets höjd	295 mm	295 mm	430 mm	430 mm
Ryggbrickans bredd	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Vinklinsbarhet rygg	23°	23°	23°	23°
Armstödets höjd över sits	190-290 mm	190-290 mm	190-290 mm	190-290 mm
Fritt avstånd mellan armstöd	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm
Krysets diameter	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm

TILLVAL

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Utbytbara dynor | 8 Kryss 5F, grålackerad aluminium |
| 2 Förstärkt kant | 9 Fotring 6F |
| 3 Armstöd 8E, djupled. Grå eller svart | 10 Fotplatta 6C |
| 4 Armstöd 8S, roterbara. Grå eller svart | 11 Gliidknapp 7K |
| 5 Kryss 5N, förkromat stål | 12 Hjul 7G, låser vid belastning |
| 6 Kryss 5F, blankpolerad aluminium | 13 Hjul för hårda golv |
| 7 Kryss 5F, svartlackerad aluminium | |

GASPELARE

- | |
|---------------------|
| E, ca. 605-855 mm* |
| D, ca. 515-690 mm |
| A, ca. 442-578 mm |
| B, ca. 397-527 mm |
| 4 FL, ca 375-465 mm |
- * se vår prislista för möjliga kombinationer.

För andra tillval se RH prislistan.

RHs produkters utformning och specifikationer utvecklas fortlöpande och ovanstående formuleringar ska inte uppfattas som helt slutgiltiga.

ESD

Flokk ger 5 års garanti på ESD-, ESD Cleanroom och Cleanroom-utförandet av stolen under förutsättning att hjul och hjulbanor rengörs regelbundet med lämpligt rengöringsmedel. Stolarna är godkända enligt IEC 61340(ESD). För att fungera effektivt bör stolarna användas i ESD-anpassad miljö.

RH Activ Cleanroom

Arbetsstol för cleanroom miljöer, designade för att släppa ifrån minimalt med partiklar och är enkel att göra ren. Godkänd enligt ISO klass 4 och ISO klass 5.

RH Activ Cleanroom ESD

Arbetsstol för cleanroom miljöer designade att leda bort statisk elektricitet, släppa ifrån sig minimalt med partiklar och är enkel att göra ren. Godkänd enligt ISO klass 4.