



Denne elegante stol er lige så brugervenlig, som den er ergonomisk. RH Extend er designet til at give kroppen mest mulig støtte og aflastning, samtidig med at den opfordrer dig til at bevæge dig. Med enkle greb giver RH Extend alle mennesker en unik arbejdsstilling. Alle stole i serien er også tilgængelige som ESD stole.

ERGONOMI

RH stole giver dig komplet støtte i alle arbejdsstillinger. Stolen hjælper dig med at sidde opret og holde dig i bevægelse, så du trækker vejret bedre og dermed præsterer bedre.

- o Ergonomisk formet sæde med afrundet forkant
- o Den kropsformede ryg med markeret lændestøtte og "Tvedts" puden mellem skulderbladene stimulerer bevægelse og understøtter en opret siddestilling
- o Vippefunktionen er trinløs og kan låses i valgfri position
- o Sæde og ryg er let at udskifte (klik af/klik på)

MILJØ

- o Understøtter virksomhedernes miljøprofil og troværdighed (CSR)
 - "vugge til vugge" princippet
- o Let og enkel at demontere for optimal genvinding
- o Ingen brug af skadelige eller giftige stoffer
- o ISO 14025 (EPD)
- o GREENGUARD

DESIGN

Materialer og overflader signalerer komfort og velvære gennem kropstilpassede former.

BRAND KLASSIFICERING

Skum og standard tekstiler er testet til BS/EN 1021-1&2 (cigaret og tændstik). Skum og stof i henhold til BS-5852 antændelsesskala 5 kan leveres på forespørgsel. Kontakt venligst kundeservice for yderligere information.

VEDLIGEHOLDELSE

Støvsug stolen med en møbelbørste, eller tør den af med en ren, hvid klud eller svamp, der er opvredet i lunkent rent vand. Undgå at fjerne nogen af plastdækslerne og forsøg ikke at åbne sædemekanismen. Kontakt din Flokk forhandler, hvis der er brug for service eller vedligeholdelse af stolen.

KVALITET

- 10 års garanti

Flokk er certificeret i henhold til:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Extend er certificeret i henhold til:

- EN 1335-1-2-3
- Möbelfakta
- BS 5459/2
- IEC 61340 (ESD)



Normal use up to 9 hours/day

Se dk.flokk.com/rh for RH Extend interaktiv instruktionsvideo.



RH EXTEND 100



RH EXTEND 120



RH EXTEND 200



RH EXTEND 220

STOL MODEL:

RH EXTEND

- 100 – Medium ryg
- 120 – Large ryg
- 200 – Medium ryg, med vippefunktion der kan justeres separat.
- 220 – Large ryg, med vippefunktion og ryg der kan justeres separat.
- 200 ESD – Medium ryg, med vippefunktion der kan justeres separat.
- 220 ESD – Høj ryg, med vippefunktion og ryg der kan justeres separat.

MÅL	RH EXTEND 100	RH EXTEND 120	RH EXTEND 200	RH EXTEND 220
Siddedybde	400-460 mm	400-460 mm	400-460 mm	400-460 mm
Sædets dybde	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
Sædets bredde	461 mm	461 mm	461 mm	461 mm
Siddehøjde - standard gaspatron	420-534 mm	420-534 mm	420-534 mm	420-534 mm
Vinklingsmulighed sæde	+3° – -10°	+3° – -10°	+3° – -10°	+3° – -10°
Lændestøtتهøjde over sæde	180-255 mm	170-245 mm	180-255 mm	170-245 mm
Ryglænets højde	510 mm	510 mm	620 mm	620 mm
Lændestøtte højde fra sæde	545-620 mm	650-725 mm	545-620 mm	650-725 mm
Ryglænets bredde	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Vinklingsmulighed ryg	-	-	24°	24°
Armlænets højde over sæde	205-305 mm	205-305 mm	205-305 mm	205-305 mm
Friaafstand melle armlæn	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm
Fodkrydsets diameter	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm

TILVALG

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 Nakkestøtte | 8 Armlæn 8E, sort/ESD |
| 2 Jakkebøjle | 9 Hjul til hårde gulve |
| 3 Udskifteligt betræk | 10 Fodkryds 5X blankpoleret aluminium |
| 4 Dekorationssøm | 11 Fodkryds 5X sortlakeret aluminium |
| 5 Ekstra stort sæde | 12 Fodkryds 5X grålakeret aluminium |
| 6 Armlæn 8E, grå eller sort | 13 Uniform polstring |
| 7 Armlæn 8S, grå eller sort | |

GASPATRON

- | | |
|--------------------------|------------|
| 4Q, silver standard, ca. | 420-534 mm |
| 4Q, sort, ca | 420-534 mm |
| B, ca | 490-630 mm |
| A, ca | 535-670 mm |

For andre tilvalg se RH's vejledende prisliste

RH produkters udformning og specifikationer udvikles løbende, og ovenstående oplysninger er ikke endegyldige

ESD

RH Extend er tilgængelig som ESD stol. Flokk yder 5 års garanti på ESD stole under forudsætning af, at hjul og hjullejre rengøres regelmæssigt med et egnet rengøringsmiddel.

Stolene er godkendt iht. IEC 61340 (ESD). En ESD stol er udviklet til at passe i miljøer med elektrostatisk afledende indretning, det er derfor vigtigt at stolen benyttes i disse miljøer for at opnå den ønskede effekt fra en ESD stol.