

RH EXTEND



Denne elegante stolen er like brukervennlig som den er ergonomisk. RH Extend er designet for å gi kroppen din best mulig støtte og avslapping, samtidig som den oppfordrer deg til å bevege deg. RH Extend er lett justerbar for å gi alle en unik arbeidsstilling. Alle RH Extend-stoler er også tilgjengelige i ESD-varianter.

ERGONOMI

Gir full støtte i alle arbeidsstillinger, slik at du alltid kan sitte riktig og puste uanstrengt.

- o Med et skulpturelt sete med skrånet form i front kombinert med en konisk rygg med lumbar støtte og "Tvedt"-pute, oppfordrer RH Extend til bevegelse og en hevet holdning. En brukervennlig og multifunksjonell stol.
- o Justerbar ryggvinkel og trinnløs justerbar tilt-mekanisme som kan låses i hvilken som helst valgt stilling
- o Utskiftbart sete og rygg, enkelt å bytte (klikk av/klikk på)
- o IEC 61340 (ESD)

MILJØ

- o Støtter selskaper sin miljøprofil og troverdighet (CSR) - Sertifisert for cradle-to-cradle-tilnærmingen til design, der hele livssyklusen til produktet inkluderes i bærekraftsmålet
- o Enkel å demontere, ingen skadelige kjemikalier
- o ISO 14025 (EPD)
- o GREENGUARD

DESIGN

Materialer og overflater som kommuniserer komfort og velvære gjennom kroppsnaere former. Som skapt for å øke dine prestasjoner.

BRANNKLASSIFISERINGER

Skum og standard tekstiler er testet til BS / EN 1021-1 og 2 (sigarett og fyrstikk). Skum og stoff i henhold til BS-5852 tenningskilde 5 (krybbe 5) kan leveres på forespørsel. Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon.

VEDLIKEHOLD

Støvsug stolen med en møbelbørste eller tørk av med en ren klut eller svamp fuktet med lunkent, rent vann. Ikke fjern eventuelle plastdeler eller forsøk å åpne setemekanismen. Kontakt forhandleren din hvis stolen trenger service eller vedlikehold.

KVALITET

- 10-års garanti

Flokk er sertifisert i henhold til: RH Extend er sertifisert i henhold til:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001 • ISO 14001 | <ul style="list-style-type: none"> • EN 1335-1-2-3 • Möbelfakta • BS 5459/2 |
|---|--|



Normal use up to 9 hours/day

Se no.flokk.no/rh for RH Extend sin interaktive brukerveiledning.



RH EXTEND 100



RH EXTEND 120



RH EXTEND 200



RH EXTEND 220

TILGJENGELIGE MODELLER

RH EXTEND

- 100 – Medium ryggstøtte
- 120 – Høy ryggstøtte
- 200 – Medium ryggstøtte, med vippemekanisme og rygg som kan justeres
- 220 – Høy rygg, med vippemekanisme og rygg som kan justeres
- 200 ESD – Middels rygg, med vippemekanisme
- 220 ESD – Høy rygg, med vippemekanisme

MÅL	RH EXTEND 100	RH EXTEND 120	RH EXTEND 200	RH EXTEND 220
Setedybde med bevegelighet	400-460 mm	400-460 mm	400-460 mm	400-460 mm
Setedybde	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
Setebredde	461 mm	461 mm	461 mm	461 mm
Setehøyde – standard gasslift	420-534 mm	420-534 mm	420-534 mm	420-534 mm
Setevinkel justering	+3° – -10°	+3° – -10°	+3° – -10°	+3° – -10°
Høyde på korsryggstøtte over sete	180-255 mm	170-245 mm	180-255 mm	170-245 mm
Ryggstøtte høyde	510 mm	510 mm	620 mm	620 mm
Ryggstøtte høyde høyde-justering (fra sete)	545-620 mm	650-725 mm	545-620 mm	650-725 mm
Ryggstøtte bredde	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Ryggvinkel justering	-	-	24°	24°
Høyde på armlener over sete	205-305 mm	205-305 mm	205-305 mm	205-305 mm
Avstand mellom armlener	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm
Diameter på base	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm

ALTERNATIVER

1. Nakkestøtte
2. Kleshenger
3. Avtagbar pute
4. Dekorative sømmer
5. Ekstra stort sete
6. Armlene 8E, grå eller svart (høyde, dybde, bredde)
7. Armlene 8S, grå eller svart (høyde, bredde, roterende)
8. Armlene 8E Svart/ESD, dybdejustering
9. Trinser for harde gulv
10. Trinser for myke gulv
11. Base 5X, polert aluminium
12. Base 5X, svartlakkert aluminium
13. Base 5X, grålakkert aluminium
14. Uniform polstring

GASSLIFTER

- | | |
|--------------------------|------------|
| 4Q, sølv (standard), ca. | 420-534 mm |
| 4Q, svart, ca | 420-534 mm |
| B, ca | 490-630 mm |
| A, ca | 535-670 mm |

For andre alternativer, se RH-prisliste.

Utforming og spesifikasjoner på RH sine stoler utvikles løpende, og de ovennevnte opsjonene bør derfor ikke oppfattes som endelige.

ESD

RH Extend er tilgjengelig som ESD-stol. Flokk gir en 5-års garanti for ESD, betinget at hjul og løpebaner rengjøres regelmessig med egnet rengjøringsmiddel.

Stolene er godkjent i henhold til IEC 61340 (ESD). For å fungere effektivt bør stolen brukes i et ESD-tilpasset miljø.