



DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

RH EXTEND

En RH stol är det perfekta arbetsverktyget, en stol som håller dig i en upprätt kroppshållning hela dagen, varje dag. En enkel inställning är allt som krävs för att anpassa din RH stol att passa din kropp. En RH stol bidrar till en upprätt ställning och ett aktivt sittande. Den ökar din effektivitet.

Denna eleganta stol är lika användarvänlig som ergonomisk. RH Extend är designad för att ge din kropp den bästa supporten och avlastningen medan den samtidigt uppmanar dig till rörelse. RH Extend är enkel att justera för att ge alla en unik arbetsställning. Alla RH Extendstolar finns tillgängliga i ESD utförande.

Ergonomi

Ger optimalt stöd i alla arbetspositioner så att du alltid sitter korrekt och andas ordentligt.

- Sits med sluttande framkant kombinerat med avsmalnande rygg med ett tydligt svankstöd och "Tvedt" kudde som stimulerar till rörelse och en upprätt position. En användarvänlig stol.
- Justerbar synkronisering som kan låsas i valfritt läge.
- Sits- och ryggdynor kan enkelt bytas (click on click off)

Kvalitet

- 10 års garanti

Flokk är certifierat enligt:

- ISO 9001
- ISO 14001

RH Extend är certifierad enligt:

- EN 1335-1-2-3
- Möbelfakta
- BS 5459/2
- IEC 61340 (ESD)

Miljö

- Stödjer företags miljöprofil och trovärdighet (CSR) - Vagga till vagga
- Enkel att demontera och avger inga skadliga kemikalier.
- ISO 14025 (EPD)
- GREENGUARD

Design

Former, material och design uttrycker komfort för kroppen och dess välbefinnande.

Brandklassning

Skum och standard tyger är testade enl. BS/EN 1021-1& (cigarett & öppen låga). Skum och tyg enligt BS-5852 antändningskälla 5 (crib 5) kan levereras på begäran. Vänligen kontakta vår kundservice för mer information.

Underhåll

Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med en ren, vit trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent vatten. Avlägsna inga plastlock och försök inte att öppna sitsmekanismen. Ta kontakt med din Flokk-återförsäljare om du har behov av service eller underhåll på stolen.

Gå in på se.flokk.com/rh för att se RH Extend insträllningsguide.





RH EXTEND 100

RH EXTEND 200

RH EXTEND 120

RH EXTEND 220

TILLGÄNGLIGA STOLSMODELLER:

RH EXTEND

- 100 – Låg rygg
- 120 – Hög rygg
- 200 – Låg rygg med gungmekanism och nackstöd som kan justeras separat.
- 220 – Hög rygg med gungmekanism och nackstöd som kan justeras separat.
- 200 ESD – Medium rygg, med gungmekanism.
- 220 ESD – Hög rygg, med gungmekanism.

MÅTT	RH EXTEND 100	RH EXTEND 120	RH EXTEND 200	RH EXTEND 220
Sittdjup	400-460 mm	400-460 mm	400-460 mm	400-460 mm
Sitsens djup	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
Sitsens bredd	461 mm	461 mm	461 mm	461 mm
Sitthöjd - standard gaspelare	400-510 mm	400-510 mm	400-510 mm	400-510 mm
Vinklinsbarhet sits	+3° – -10°	+3° – -10°	+3° – -10°	+3° – -10°
Svankstödets höjd över sits	180-255 mm	170-245 mm	180-255 mm	170-245 mm
Ryggbrickans höjd	510 mm	510 mm	620 mm	620 mm
Ryggbrickans höjd över sits	545-620 mm	650-725 mm	545-620 mm	650-725 mm
Ryggbrickans bredd	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Vinklinsbarhet rygg	-	-	24°	24°
Armstödets höjd över sits	205-305 mm	205-305 mm	205-305 mm	205-305 mm
Fritt avstånd mellan armstöd	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm	375-576 mm
Kryssets diameter	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm

TILLVAL

- 1 Nackstöd
- 2 Galge
- 3 Utbytbara dynor
- 4 Dekorsöm
- 5 Extra stor sits
- 6 Armstöd 8E djupled, grå el svart
- 7 Armstöd 8S o 8S A, roterbara, grå el svart

- 8 Armstöd Svart/ESD, djupled
- 9 Hjul för hårda golv
- 10 Fotkryss 5X, blankpolerad aluminium
- 11 Fotkryss 5X, svartlackerad aluminium
- 12 Fotkryss 5X, grålackerad aluminium
- 13 Enhetlig klädsel

GASPELARE

- 4Q, standard, ca 400-510 mm
- 4Q, svart, ca 400-510 mm
- 4P, standard, ca 440-550 mm
- 4P, svart, ca 440-510 mm

För andra tillval se RH prislistan.

RHs produkters utformning och specifikationer utvecklas fortlöpande och ovanstående formuleringar ska inte uppfattas som helt slutgiltiga.

ESD

RH Logic finns som ESD stol. Flokk ger 5 års garanti på stolar i ESD, under förutsättning att hjul och hjulbanor rengörs regelbundet med lämpligt rengöringsmedel.

Stolarna är godkända enligt IEC 61340(ESD).

För att fungera effektivt bör stolarna användas i ESD-anpassad miljö.